




Résultat Test AVITSAM



Accessibilité Auditive



La boucle magnétique portable LA-90 Set

Ce modèle est adapté aux lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...), afin de faciliter la communication avec les personnes déficientes auditives.

Ce système de boucle magnétique de guichet et doté d'un microphone de table (pour une meilleur captation de la voie), d'un petit boîtier boucle magnétique (H x l x P : 200 x 185 x 70 mm porté 1m), et d'un combiné téléphone (permettant au malentendant non appareillé ou dont les appareils auditifs ne disposent pas de position T, de pouvoir écouter la conversation sans être dérangé par les bruits environnants).

Matériel conforme à la Norme IEC 60118-4

La norme définit un niveau normalisé de l'intensité du champ magnétique maximum à 0 dB = 400 mA / m , avec un signal de niveau constant plus ou moins 3 dB dans une bande de fréquence de 100 à 5000 Hz pour un rapport signal sur bruit de 47 dB, et pour une hauteur moyen d'écoute de 1,2 m en position assis et 1,7 m pour une personne debout.

Le LA-90 Set permet l'accessibilité des personnes en situation d'handicap auditif.

Réf : B13065 Désignation : LA-90 Set Ampli. Boucle magnétique portable d'accueil avec combiné

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxlxP) : 200 x 185 x 70
Poids : 635 g (avec batterie)
Sensibilité du microphone : jusqu'à 60 dB
Alimentation électrique primaire :
prise secteur 100 - 240 V 50 - 60 Hz
Secondaire : 16 V DC ou
par batterie intégrée de 12 V 1300 mA
Puissance de sortie : 10 W max.
Matériel conforme à la Norme IEC 60118-4



avitsam.fr



AVITSAM
Accessibilité